## fetra
## diable pour caisses en aluminium

force 200 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, structure en aluminium, soudé

**Numéro d'article: 998731**

## fetra Diable pour caisses en aluminium

### Force 200 kg

diable pour caisses en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1300 x 590 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en aluminium, soudé
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

## Détails techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| appareil de manutention | diable de manutention | pneumatique | air |
| type de diable de manutention | diable pour caisses | roulement | roulement à rouleaux |
| charge | 200 kg | Diamètre de roue | 260 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| largeur de pelle | 480 mm | matériau de jante | plastique |
| profondeur de pelle | 300 mm | poignée de sécurité | oui |
| fonction pelle | vissable/remplaçable | hauteur | 1300 mm |
| matériau | aluminium | largeur | 590 mm |
| matériau de finition | soudé | garantie | 10 années |
| rabattable | non | Poids | 9 kg |
| patins pour escaliers | non | | |

## Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| 119195 | | roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 119197 | | roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |