Cemo
GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite 520 x 1170 x 690 mm, Inhalt 300 l, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grün, Standfläche

Artikelnummer: 703736

Cemo GFK Großbehälter

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 520 x 1170 x 690 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1010 x 530 mm
- Inhalt 300 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grün
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffrand
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

Technische Details

Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	300 l	faltbar	nein
Höhe	520 mm	nestbar	ja
Länge	1170 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1100 mm	Unterbau	Standfläche

Breite	690 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	620 mm	Griff	Umlaufender Griffrand
Bodenlänge	1018 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1010 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	538 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	530 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grün
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	14 kg

Zubehör

100594		Fahrgestell, Für 300 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1018 x 538 mm, Höhe mit Behälter 695 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
100601		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 300 l Inhalt, Höhe 140 mm
704171		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 300 l Inhalt, in grau

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium