Sperrpfosten
PARKY

Form rund mit Flachkopf, Höhe x Durchmesser 1000 x 60 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß, feste Ausführung, Zum Einbetonieren

Artikelnummer: 304038

Sperrpfosten PARKY

Sperrpfosten

- Form rund mit Flachkopf
- Höhe x Durchmesser 1000 x 60 mm
- Höhe über Flur 1000 mm
- Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß
- feste Ausführung
- Zum Einbetonieren

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Automatikfunktion	nein
Absperrsystem	Sperrpfosten	Befestigungsart	Zum Einbetonieren
Form	rund	Material	Stahl
Höhe	1000 mm	Oberfläche	feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Höhe über Flur	1000 mm	Farbe	rot/weiß
Durchmesser	60 mm	Pfosten Ausführung	feste Ausführung

Kopfform	Flachkopf	Gewicht	5 kg
klappbar	nein		

Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
525473		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau