Rocholz
Komplettpacktisch
System Flex M1

Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 800 mm, Platte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau, 4-Fußgestell in RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot, 4 Böden, 8 Steckbügel

Artikelnummer: 158927

Rocholz Komplett-Packtisch System Flex M1

Rocholz Komplettpacktisch System Flex M1

- Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 800 mm
- Platte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
- Plattenstärke 30 mm
- Vierkantrohr
- Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
- 4-Fußgestell in RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot
- Höhenverstellung über Klemmschrauben
- Aufbauten: 3 HR-Anbauprofile mit Lochung/Nuten, 4 Ablageböden, 8 Steckbügel, 1 Anschlagkante
- Tiefe Ablageböden 300 / 400 mm
- Ablageböden um 0°, 10° und 20° neigbar
- Unterbauten: Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Steckbügel Anzahl	8 Stück
Tischtyp	Packtisch	Abrollvorrichtung	nein
Höhe	690-960 mm	Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet
Breite	2000 mm	Farbe Platte	lichtgrau

Tiefe	800 mm	Stärke Platte	30 mm
höhenverstellbar	ja	Plattenkante	ABS-Umleimer
Höhenverstellung durch	Klemmschrauben	Gestellform	4-Fußgestell
Packtisch Ausstattung	4 Böden, 8 Steckbügel	Farbe Gestell	weißaluminium/rubinrot // RAL9006/RAL3003
Höhe Aufbauten	1230 mm	Rohrform	Vierkantrohr
Ablageböden Anzahl	4 Stück	Ausführung	Typ 1
Ablageböden Funktion	um 0°, 10° und 20° neigbar	Gewicht	115 kg
Bodentiefe	300-400 mm		