DIGITUS®

19" Netzwerkschrank Unique Serie, einteilige Glas-Fronttür, (B)800 x (T)800 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkompenenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 40
- **Fronttür:** Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar • Seitenteile ausgestattet mit Schnellverschlüssen
- **Rückwand:** abchließbare, zweiflügelige Stahlrücktür
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände • EMKA Schließung
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden • Kabeleinführung mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
- **Eigenschaften:** 1,5 mm starkes Stahlblech • modulare Aluminiumrahmenkonstruktion • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • 120° Türöffnungswinkel, Front- und Rücktür • Türanschlag einfach wechselbar • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen • 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variable • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** Set mit 28 Montageschrauben, Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert

19" Netzwerkschrank Unique Serie, lichtgrau

19" Netzwerkschrank Unique Serie, schwarz

19" Netzwerkschrank Unique Serie, offen

Detailansicht

Detailansicht

Detailansicht

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH

Zweiflügelige Stahlrücktür

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Netzwerkschrank Unique Serie	22 HE	Glastür	600 kg	800 x 800 mm	1.164 mm	lichtgrau	DN-19 22U-8/8-1	11005597
		Glastür	600 kg	800 x 800 mm	1.164 mm	schwarz	DN-19 22U-8/8-B	11007537
	32 HE	Glastür	600 kg	800 x 800 mm	1.609 mm	lichtgrau	DN-19 32U-8/8-1	11005598
	36 HE	Glastür	600 kg	800 x 800 mm	1.787 mm	lichtgrau	DN-19 36U-8/8-1	11005601
	42 HE	Glastür	600 kg	800 x 800 mm	2.053 mm	lichtgrau	DN-19 42U-8/8-1	11005602
		Glastür	600 kg	800 x 800 mm	2.053 mm	schwarz	DN-19 42U-8/8B1	11005617

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH