


# Schleifpapier, kletthaftend

# PS 33 BK



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

## Produktnutzen

Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

## Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●

## Einsatzbereich

- ▶ Automobilindustrie
- ▶ Windkraftindustrie
- ▶ Flugzeugbau
- ▶ Holzverarbeitende Industrie
- ▶ Handwerksbetriebe

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
125	150	○ 0	PS 33 BK	100	153152
125	180	○ 0	PS 33 BK	100	150435
125	220	○ 0	PS 33 BK	100	155143
125	320	○ 0	PS 33 BK	100	150461

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125	400	○ 0	PS 33 BK	100	150462
125	150	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	150760
125	180	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	147837
125	220	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	150259
125	240	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	147838
125	320	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	147839
125	400	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	147644
125	600	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	175988
125	180	⊗ GLS 27	PS 33 BK	100	282515
125	240	⊗ GLS 27	PS 33 BK	100	282516
125	320	⊗ GLS 27	PS 33 BK	100	283465
150	150	○ 0	PS 33 BK	100	148375
150	180	○ 0	PS 33 BK	100	146958
150	220	○ 0	PS 33 BK	100	149916
150	240	○ 0	PS 33 BK	100	146959
150	320	○ 0	PS 33 BK	100	146716
150	400	○ 0	PS 33 BK	100	147108
150	150	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	148379
150	180	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147095
150	220	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	149794
150	240	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147094
150	320	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147096
150	400	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147097
150	150	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	149151
150	180	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	146948
150	220	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	149255
150	240	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	146907
150	320	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	147126
150	400	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	147125
150	150	⊗ GLS 47	PS 33 BK	100	306839
150	180	⊗ GLS 47	PS 33 BK	100	306840
150	240	⊗ GLS 47	PS 33 BK	100	306842
150	320	⊗ GLS 47	PS 33 BK	100	306844
150	150	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301928

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150	180	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	304084
150	220	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301929
150	240	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	304815
150	320	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301930
150	400	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	310898
150	150	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342045
150	180	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	340598
150	240	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	340599
150	320	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342043
150	400	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342042
225	150	○ 0	PS 33 BK	50	251230
225	180	○ 0	PS 33 BK	50	214629
225	220	○ 0	PS 33 BK	50	233622
225	240	○ 0	PS 33 BK	50	292193
225	150	⊗ GLS 38	PS 33 BK	50	293646
225	180	⊗ GLS 38	PS 33 BK	50	293647
225	220	⊗ GLS 38	PS 33 BK	50	293648
225	240	⊗ GLS 38	PS 33 BK	50	309010
225	150	⊗ GLS 52	PS 33 BK	50	302047
225	180	⊗ GLS 52	PS 33 BK	50	302048
225	220	⊗ GLS 52	PS 33 BK	50	302049
225	240	⊗ GLS 52	PS 33 BK	50	327940
225	150	⊗ GLS 55	PS 33 BK	50	312452
225	180	⊗ GLS 55	PS 33 BK	50	314428
225	220	⊗ GLS 55	PS 33 BK	50	335916

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

