Krause
double échelle à marches
STABILO® Professional

accès double face, 2 x 12 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), marches avec profilé autonettoyant, hauteur 2,35 m, longueur de lisse 3,05 m, en aluminium

Numéro d'article: 244186

double échelle à marches

- Convient pour postes de travail glissants et graisseux
- accès double face
- 2 x 12 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- marches avec profilé autonettoyant
- hauteur 2,35 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 3,05 m
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- Stabilité accrue grâce à renforts d'angle

- sabots antidérapants (SafetyCap) en extrémité de lisse
- Pliables pour un gain de place
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur 2800 mm
- poids 19 kg
- qualité conforme à EN 131
- assurance qualité certification TÜV
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	double échelle à marches	main courante	non
convient pour (secteurs)	postes de travail glissants, graisseux	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
utilisation	double face	étrier de sécurité	non
longueur de longeron	3,05 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	2,35 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur de travail	4,35 m	bac	non
nombre de marches	2 x 12	renfort	renforts d'angle
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	soubassement	sabots antidérapants (SafetyCap)
équipement marches/estrade (déta	profilé autonettoyant	norme	EN 131
profondeur des marches	80 mm	certification	certification TÜV
hauteur	2800 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
rabattable	oui	garantie	10 années
fonction rabattable	Pliables pour un gain de place	Poids	19 kg

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique en bleu, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort