Cemo
Streugutbehälter

Inhalt 1500 l, Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1840 x 1430 mm, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Behälter grau, Deckel orange, Wände geschlossen

Artikelnummer: 313447

Cemo GFK-Streugutbehälter

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 1500 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1840 x 1430 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grau, Deckel orange
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Außeneinrichtung	Winterdienst	Deckeltyp	Klappdeckel
Winterdienst	Streugut-Handling	Farbe Deckel	orange
Behältertyp	Streugutbehälter	Euronorm	nein

Inhalt	1500 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	1040 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Breite	1840 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Tiefe	1430 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Form	eckig	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	unterfahrbar	nein
Farbe	grau	Garantie	10 Jahre
Deckel	ja	Gewicht	70 kg

Zubehör

775078		Vorhängeschloss für Streugutwagen

Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Korpus aus Polyethylen in grau, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante