

MNX PCM 150/125 T



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 150/125 T
Artikelnummer: 6016916
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Deckel

EAN Code: 6418074038272
E-Nummer:
 Finland: 3421668
 Dänemark: 8212027213
 Italien: 7342055
 Schweden: 2535433
 Norwegen: 2535522

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	130	125	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	5.1	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	TPE			Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:				Det Norske Veritas
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Gost R
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungsglaschen			

