Auffangwanne

für 4 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 410 l, Höhe x Breite x Tiefe 410 x 1200 x 1200 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

Artikelnummer: 525710

Auffangwanne

Übereinander stapelbar

Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 410 l
- Höhe x Breite x Tiefe 410 x 1200 x 1200 mm
- aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Oberfläche	lackiert
Lagerort	unter Dach	Farbe	feuerrot // RAL3000
Auffangvolumen	410 l	unterfahrbar	ja
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass	Unterfahrhöhe	100 mm
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und	stapelbar	ja

	brennbare Stoffe		
Höhe	410 mm	fahrbar	nein
Breite	1200 mm	Farbe Ausführung	rot
Tiefe	1200 mm	Gewicht	91 kg

Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm