Rollcart
Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 2x20 l Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 202910

Rollcart Flaschenkarre

für 2x20-Liter-Flaschen

Flaschenkarre

- Traglast 100 kg
- für 2x20 l Flasche
- Höhe x Breite 1100 x 730 mm
- passend für Flaschen mit Ø 205 mm
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Sicherheitsgriff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- ohne Stützrad
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Durchmesser Rad	260 mm
Karrentyp	Flaschenkarre	Stützrad	nein
Traglast	100 kg	Sicherheitsgriff	ja
Kapazität	2x20 l	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
für Flaschendurchmesser	205 mm	Höhe	1100 mm
Material	Stahl	Breite	730 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Garantie	5 Jahre
Bereifung	Luft	Gewicht	14 kg
Radlager	Rollenlager		

Zubehör

202918		Werkzeugkasten für Flaschenkarre, Aus Stahl

Dazu passt auch ...

144744		Gasflaschenschrank, für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm, mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201077		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
206148		Fasspumpe, für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas, maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge 920 mm
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung