Rollcart
diable d'empilage

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE sur jante plastique

Numéro d'article: 158300

Rollcart Diable d'empilage

Force 200 kg

diable d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1200 x 530 mm
- poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	patins pour escaliers	non
type de diable de manutention	diable d'empilage	pneumatique	TPE
charge	200 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	300 mm	Diamètre de roue	250 mm
profondeur de pelle	225 mm	matériau de jante	plastique

matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1200 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	530 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	510 mm
rabattable	non	Poids	14,5 kg
protection de la charge	aucune		