poussoir à neige

Largeur de travail 2100 mm, lame de raclage vissable en polyuréthane, panneau double à gauche et à droite réglable, avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Made in Germany

Numéro d'article: 202057

Poussoir à neige

avec base d'usure PU robuste et de grande longévité

poussoir à neige

- Largeur de travail 2100 mm
- lame de raclage vissable en polyuréthane
- panneau double à gauche et à droite réglable
- convient pour section de la fourche 210x70 mm
- en acier, laminé
- avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Détails techniques

équipement d'extérieur	service de déneigement	matériau lame de raclage	polyuréthane
service de déneigement	poussoir à neige	réglage panneau	double à gauche et à droite
matériau	acier	pour section de la fourche	210x70 mm
matériau de finition	laminé	surface	laqué
largeur de travail	2100 mm	couleur	orangé jaune // RAL2000
garniture	plinthe PU	Poids	232 kg

Cela s'adapte aussi ...

142913		bac pour produits d'épandage, capacité 210 l, hauteur x largeur x profondeur 775 x 790 x 605 mm, en polyéthylène haute pression, récipient gris, couvercle orange, parois plein, soubassement pieds, convient pour la manutention avec gerbeur
369022		poubelle, capacité 80 l, hauteur x largeur x profondeur 930 x 445 x 520 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, corps en polyéthylène gris, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
530286		pelle à neige, pelle en PFV (plastique renforcé de fibres de verre), balai avec Rebord en aluminium