

Artikelnummer: 136738

Kurzbeschreibung: Vakkenkast 300 mm, 4 compartimenten, 16 vakken, veiligheidscilinderslot, poot, vuurrood

Langbeschreibung: Vakkenkast, 4 compartimenten met telkens B 300 mm, 16 vakken, veiligheidscilinderslot, onderbouw sokkel of poot: De vakkenkast is naar keuze met een sokkel of een voet als onderbouw verkrijgbaar. De vakkenkast heeft ook 4 compartimenten en 16 vakken. De vakkenkast biedt u 4 compartimenten met in totaal 16 vakken die alle afsluitbaar zijn.

De vakken van de kast hebben een compartimentbreedte van 300 mm en binnenafmetingen van 375 mm hoog, 230 mm breed en 465 mm diep. De vakkenkast heeft een lichtgrijze romp die uit staalplaat is vervaardigd. De hoogwaardige moffellak en de constructie maken deze vakkenkast zeer robuust en ongevoelig voor stoten. De gladde deuren met rechtse aanslag zijn in draaibouten bevestigd. Met elk vak krijgt u 2 sleutels want de vakken zijn met een veiligheidscilinderslot uitgerust en dus afsluitbaar. Bij de onderbouw van de vakkenkast hebt u de keuze tussen een sokkel of een voet. Meer details: 4 compartimenten, 16 vakken Stabiele staalplaatconstructie Dubbele afkanting om verwondingen te voorkomen Gladde deuren, deuraanslag telkens rechts Deuren in draaibouten geplaatst Afsluitbaar met veiligheidscilinderslot, elk slot 2 sleutels Ventilatie gebeurt via gatenrozetten in de achterwand Rompkleur: Lichtgrijs (RAL 7035) Compartimentbreedte: 300 mm Onderbouw: sokkel of voet Hoogte: 1800 mm (met sokkel), 1850 mm (met voet) Afmetingen: b 1230 x d 500 mm Afmetingen binnenkant per vak: h 375 x b 230 x d 465 mm

