

Artikelnummer: 308566

Kurzbeschreibung: Flessenwagen van staal voor 2 stalen flessen a[~] 205 mm en 2 flessen a[~] a' 20 liter,

Langbeschreibung: Flessenwagen van staal voor 2 stalen flessen a[~] 205 mm en 2 flessen a[~] a' 20 liter, volrubberen banden: Stalen buis (a[~] 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm) met 3-zijdige rand. Handgrepen met veiligheidsbeugel. Flessenhouder met kettingbeveiliging. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Stevig gelaste stalen constructie.

Onmisbaar voor het lassen in mobiele toepassingen. [ul] Voor flessen a[~]: 205 mm Aantal flessen/grootte: 2 x 20 ltr. Buitenafmetingen: B 730 x D 650 mm. Totale hoogte: 1100 mm Draagvermogen: 100 kg Wiel a[~]: 250 x 60 mm Eigen gewicht: 18 kg[ul]

