Scherenhubtisch

Traglast 1000 kg, geschlossene Plattform, Plattform Länge x Breite 2000 x 1000 mm, Nutzhub 1300 mm, Einfachschere aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Made in Germany

Artikelnummer: 138063



Scherenhubtisch

mit Einfachschere

Scherenhubtisch

- Traglast 1000 kg
- geschlossene Plattform
- Plattform Länge x Breite 2000 x 1000 mm
- aus Glattblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Nutzhub 1300 mm
- Bauhöhe 200 mm
- Hubzeit 18 s
- Hubausführung elektrisch
- besonders sicher durch Totmannsteuerung
- Einfachschere aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Energieverbrauch 2,3 kW
- mit 400V/24 V DC
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Gewicht 460 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Farbe Plattform	blau// RAL5015
Hubtischtyp	Scherenhubtisch	Bedienung Hub	elektrisch
Traglast	1000 kg	Scheren Ausführung	Einfachschere
Länge Plattform	2000 mm	Material	Stahl
Breite Plattform	1000 mm	Oberfläche Schere	lackiert
Hubhöhe (min.)	200 mm	Farbe Schere	blau// RAL5015
Hubhöhe (max.)	1300 mm	Energieverbrauch	2,3 kW
Hubzeit	18 s	Spannungsversorgung	400V/24 V DC
Nutzhub	1300 mm	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Bauhöhe	200 mm	Wiegefunktion	nein
Plattformtyp	geschlossene Plattform	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material Plattform	Glattblech	Sicherheitsausstattung	besonders sicher durch Totmannsteuerung
Oberfläche Plattform	lackiert	Gewicht	460 kg

Zubehör

141192		Ausstattungspaket, für Scherenhubtisch, Traglast 5000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Hubhöhe 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210799		Palettenhubwagen, Traglast 5000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm, Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm
354036		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 8400 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 4 Stück, aus Polyester in grau
508980		Kombikatze, Zuglast 5000 kg, Rollkatze, Hubhöhe 3 m
670488		Hebeband, Traglast einfach direkt 5000 kg, Nutzlänge 6 m, aus Polyester in rot