Rubinetto di scarico PROFI con raccordo filettato S38
per taniche per acqua ECO, colore naturale/blu



Descrizione

Rubinetti di scarico PROFI con raccordo filettato S38 come accessorio per taniche per acqua ECO, colore naturale/blu

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- con raccordo filettato blu, dimensioni della filettatura S38
- Con manopola blu e tubo flessibile trasparente in PUR
- Uscita rapida e senza gorgoglii grazie all'aerazione integrata
- Resistenza a pressione fino a massimo 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 3,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	**550300**
GTIN	**4007228550306**
Tariffa doganale	**39174000**
Unità di imballaggio	**5**

Colore	**naturale**
Peso (kg)	**0,06**

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	**5**
P x L x A (mm)	**530 x 395 x 545**

Peso lordo unità di imballaggio kg	**0,9**

Pallet

P x L x A (mm)	**0,0 x 0,0 x 0,0**

Peso (kg)	**0,0**