

Produktinformation

megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30



Beschreibung

Leichtlauf-Motorenöl der neuesten Generation. Aufgrund seiner überragenden Eigenschaften ist es zum Einsatz in allen Nutzfahrzeug-Diesel-Motoren, unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl) geeignet. Die Verwendung modernster Additive in Verbindung mit HC-Syntheseölen garantiert einen optimalen Verschleißschutz und ermöglicht maximale Ölwechselintervalle. Es ist mit allen marktüblichen Motorenölen mischbar. Einsatzempfehlung nur für Dieselmotoren!

Bei verlängerten Ölwechselintervallen sind die Vorschriften der Fahrzeughersteller beachten!

Freigaben

ACEA E4 • ACEA E7 • Mack EO-N • MAN M 3277 • MB-Freigabe 228.5 • Renault Trucks RLD-2 • Scania LDF-3 • Volvo VDS-3

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

API CF • DAF • IVECO 18-1804 • MTU Typ 3 • Renault Trucks RD-2 • Renault Trucks RLD • Renault Trucks RXD

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	70 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	169 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	224 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	15,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Kenndaten

Sulfatasche	<= 2,0 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	9492 D-GB
200 l Fass Blech	9490 D-GB
1 l lose Ware	9270 D-GB