fetra
Mobiler Scherenhubtisch

Traglast 300 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb

Artikelnummer: 999417

fetra Scherenhubtischwagen

Traglast 300 kg

Mobiler Scherenhubtisch

- Traglast 300 kg
- Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Gewicht 150 kg
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Material Plattform	Stahl
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	300 kg	Material Rollen	Polyurethan
Länge Plattform	1010 mm	Länge	1260 mm
Breite Plattform	520 mm	Wiegefunktion	nein
Hubhöhe (min.)	435 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Hubhöhe (max.)	1585 mm	Farbe Plattform	anthrazitgrau // RAL7016
Scheren Ausführung	Doppelschere	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Farbe Schere	schwarz/gelb
Bedienung Fahrwerk	manuell	Farbe Bügel	tiefschwarz // RAL9005
Griff	Schiebebügel	Garantie	2 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	150 kg

Zubehör

999235		Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, starr
999246		Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, drehbar