

Agitatore magnetico PCE-MSR 300

Agitatore magnetico PCE-MSR 300 con ampio display e possibilità di regolare la temperatura, la velocità di agitazione ed il tempo di agitazione. I dati possono essere letti direttamente nel display. La quantità massima è di 2 litri. La piastra riscaldante dell'agitatore magnetico PCE-MSR 300 si può riscaldare fino ad una temperatura di 300 °C. Il sensore di temperatura rileva la temperatura del liquido e controlla la temperatura pre-impostata dell'agitatore magnetico. La semplice geometria del magnete dell'agitatore magnetico PCE-MSR 300 facilita notevolmente la pulizia. Per limitare il movimento dei piccoli magneti si usa una piccola ancorotta magnetica rivestita di plastica.

- Quantità massima che si può agitare: 2 litri
- Numero di rotazioni: 0 ... 1250 r.p.m.
- Range di temperatura: fino a +300 °C
- Temporizzatore: 0 ... 999 min.

Specifiche tecniche dell'agitatore magnetico PCE-MSR 300

Numero dei punti di agitazione	1
Quantità max. agitabile per punto di agitazione	2 l
Quantità max. agitabile	2 l
Numero di rotazioni:	0 - 1250 rpm
Range di temperatura	+20 ... +300 °C
Precisione	< 100 °C / ±1 °C > 100 °C / ±3 °C
Dimensioni della piastra	135 x 135 mm
Peso	2,2 kg
Range del temporizzatore	0 ... 999 min.
Alimentazione	220 V / 50 Hz
Dimensioni	230 x 180 x 120 mm

Contenuto della spedizione

1 x agitatore magnetico PCE-MSR 300, 1 x ancorotta di agitazione, 1 x sensore di temperatura, 1 x istruzioni