Durchflussmengenzähler
FMT 3 HORNET 85

Messbereich 5 - 120 l/min, für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas, Anschluss G1" außen

Made in Germany

Artikelnummer: 160064

Durchflussmengenzähler FMT 3 HORNET 85

ein Zähler für alle Durchflussrichtungen

Durchflussmengenzähler

- Messbereich 5 - 120 l/min
- für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas
- Anschluss G1" außen
- Arbeitsdruck 10 bar
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 2-zeiliges, beleuchtetes Display
- Mengenzähler rückstellbar, ein Summenzähler nicht rückstellbar
- mit Batterie 2x1,5 V (AAA)
- Gehäuse aus POM
- Lieferumfang: inklusive Nachrüstsatz

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Zubehör Ausstattung	2-zeiliges, beleuchtetes Display
Fass-/Container-Handling	Durchflussmengenzähler	Zubehör Funktion	Mengenzähler rückstellbar, ein Summenzähler nicht rückstellbar
Messbereich	5-120 l/min	Spannungsversorgung	Batterie 2x1,5 V (AAA)
Medium	Diesel, Heizöl, AdBlue®,	Material Gehäuse	POM

	RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser		
für max. Viskosität	0,8-40 mPas	Lieferumfang	inklusive Nachrüstsatz
Mediumtemperaturbereich	-10-40 °C	WEEE-Registrierungsnummer	DE82006647
Anschluss	G1" außen	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Betriebsdruck	10 bar	Gewicht	0,35 kg
IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen		