Gmöhling
Alu-Transportkasten

Höhe x Länge x Breite 340 x 650 x 430 mm, Inhalt 80 l, in alu-natur, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen

Made in Germany

Artikelnummer: 471539

Gmöhling Alu-Transportkasten

Alu-Transportkasten

- Höhe x Länge x Breite 340 x 650 x 430 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 315 x 620 x 400 mm
- Inhalt 80 l
- in alu-natur
- Wände durchbrochen
- Boden durchbrochen
- Tragegriffe
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahngeeignet

Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	Wandkonstruktion	durchbrochen
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	durchbrochen
Inhalt	80 l	Einsatzgebiet	innerbetriebliche Logistik
Material	Aluminium	Lebensmittelgeeignet	ja
Höhe	340 mm	rollenbahngeeignet	ja
Innenhöhe	315 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Länge	650 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Innenlänge	620 mm	nestbar	nein
Breite	430 mm	Farbe	alu-natur
Innenbreite	400 mm	unterfahrbar	nein

Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)	Ausführung	Standard
stapelbar	ja	Gewicht	4 kg

Zubehör

471506		Auflagedeckel, Aus Aluminium, Für Transportbox mit 60 - 120 l Inhalt, Breite x Tiefe 650 x 430 mm
493087		Fahrgestell, Für Alu-Transportkasten, Ladefläche Länge x Breite 650 x 430 mm, Ladehöhe 150 mm, Gestell aus Aluminium, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
493134		Fahrgestell, Für Alu-Transportkasten, Ladefläche Länge x Breite 650 x 430 mm, Ladehöhe 440 mm, Gestell aus Aluminium, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
510958		Griffbügel, für Fahrgestell, aus Aluminium eloxiert

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung