



Beschrijving:

Doorvoerkranen met afsluitfunctie 3/4" (19 mm), natuurkleuren, aan beide zijden tuitaansluiting voor het verbinden van slangen

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (LD-PE)
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- drukbestendig tot 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- niet verlucht
- Tuit buiten-Ø d1 = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- h = 59 mm
- l = 96 mm
- Minimale afnamehoeveelheid 2.000 stuks!

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	522300
GTIN	4007228522303
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,02

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	445 x 320 x 475

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	-----

Pallet

Aantal kartonnen	24
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	116,0