



Leírás:

R 3/4" áteresztő csapok elzárófunkcióval, natúr színben, kétoldali menettel tartályokhoz csatlakoztatható

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE)
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- max. 1,5 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- nem szellőztetett
- kék LDPE O-gyűrűvel
- d1=d4= R 3/4"-os külső átmérőjű (cső)menettel
- h1 = 94 mm / h2=h3= 17 mm
- h1 = 76 mm
- Kulcsnyílás: kny = 27 mm

Információk:

Cikk

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Cikkszám | 523200 |
| GTIN | 4007228523201 |
| Vámtarifa | 39174000 |
| Csomagolási egység (PU) | 5 |

| | |
|-----------|--------------------|
| szín | természetes |
| Súly (kg) | 0,06 |

Külső csomagolás

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Tartalom darabokban megadva | 5 |
| M x S x M (mm) | 515 x 297 x 314 |

| | |
|----------------------|------------|
| KE bruttó tömege, kg | 0,3 |
|----------------------|------------|

Paletta

| | |
|---------------|--------------------------|
| Dobozok száma | 36 |
| Rétegek száma | 6 |
| M x S x M (m) | 1,2 x 0,8 x 2,034 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kartonok száma rétegenként | 6 |
| Súly (kg) | 236,0 |