



Beschrijving:

Aflaatkranen PROFI met brede schroefdraad 22 mm voor het gecontroleerde afdalen van vloeistoffen uit vaten en jerrycans, natuurlijke kleur

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met brede schroefdraad 22 mm, geschikt voor jerrycans met brede hals, ballonflessen en waterjerrycans PROFI
- met blauwe draaigreep
- snelle, klokvrige uitloop door geïntegreerde ventilatie
- 360° draaibaar in elke gewenste positie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	550100
GTIN	4007228550108
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,05

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Brutogewicht VE kg	0,25
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	36
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonnen dozen per laag	6,0
Gewicht (kg)	200,0