BACH MANN

# 19" Steckdosenleiste, 1 HE, 6-fach - mit Überspannungsschutz und Filter

- hochwertige Steckdosenleiste aus Aluminium
- zur horizontalen und vertikalen Montage
- praktische Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°
- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F3G1,5qmm mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker
- 16 A / 3600 Watt
- mit Überspannungsschutz 6,5 kA
- mit Netz- und Frequenzfilter
- optische Funktions- und Ausfallanzeige
- Maße: (B)483 x (T)44 x (H)44 mm
- Lieferumfang: 19" Steckdosenleiste, 19" Befestigungswinkel
- für den Markt: D / NL / A / L

19" Steckdosenleiste, 6-fach

Gerätezuleitung Schutzkontakt-Winkelstecker

| Produkt | Ausführung | Einbauhöhe | Slots | Ausstattung | Farbe | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" Steckdosenleiste, Überspannungsschutz & Filter | Kabellänge: 2,0 m | 1 HE | 6-fach | ohne Schalter | grau | 333.402 | 11290041 |

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH