Hymer
Mehrzweck-Teleskopleiter

3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen,
Holmlänge 2,41 - 5,21 m, Aus
Aluminium

Artikelnummer: 219698

Hymer Mehrzweck-Teleskopleiter

Mehrzweck-Teleskopleiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 5,34 m / 3,9 m
- Holmlänge 2,41 - 5,21 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Smart-Base®-Traverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 14,3 kg
- Gemäß DIN EN 131

- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	Unterbau	Smart-Base®-Traverse
Material	Aluminium	belastbar bis	150 kg
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Länge Holm	2,41-5,21 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,34 m	Garantie	5 Jahre
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	3,9 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	3 x 8	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Tiefe Sprossen	30 mm	Gewicht	14,3 kg
klappbar	ja		

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau

523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz