PRODUKTDATENBLATT

XT70

ALPHALINE ●○○

●●●●○○ Lebensdauer
●●●○○○ Schnittigkeit Vollmaterial
●●●●●○ Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.
Ideal für antriebsschwache Maschinen.

Ideal für antriebsschwache Maschinen

Typenbezeichnung	XT70
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	207437
GTIN	4011890061350
Inhaltsmenge	100
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,030 kg
Produktabmessung	125 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46T11BF10097
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890062012
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	170 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,000 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS