Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYTBP29248T
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H275B225D80Auß.H291B241D88 Transp.cover H20

Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Produktname	Thalassa TBP
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Höhe	291 mm
Breite	241 mm
Tiefe	88 mm
Innenhöhe	275 mm
Innenbreite	225 mm
Innentiefe	80 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 4 Abdeckschraube
Gehäusetyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Niedrige transparente Abdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat
Farbe	Grau (RAL 7035) Transparent
Normen	UL 508 A IEC 62208
Produktzertifizierungen	TÜV UL
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Montageort	Im Freien (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Produktgewicht	0,86 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Feuerbeständigkeit	960 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…60 °C
Betriebstemperatur	-25…80 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10 cm
VPE 1 Breite	26 cm
VPE 1 Länge	30,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,008 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	40 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	8,914 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	220 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	230 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months