Lacont
conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 20 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 16 x 200 litres et sur palettes européennes fût 12 x 200 litres, entreposage vertical, hauteur x largeur x profondeur 3080 x 3130 x 1450 mm, verrouillable avec porte à battants, 1 niveaux avec caillebotis de sol, en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200331

Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour stockage vertical des fûts et bidons

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour fût 20 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 16 x 200 litres et sur palettes européennes fût 12 x 200 litres, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 3080 x 3130 x 1450 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- verrouillable avec porte à battants

- 1 niveaux avec caillebotis de sol
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol
- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de stockage de produits dan	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	caillebotis de sol
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	nombre de tablettes de rétention	1 pièce
champ de rayonnage	rayonnage départ	volume de rétention de la tablet	450 l
lieu de stockage	en plein air	type de porte	porte à battants
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	matériau	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	matériau de finition	soudé
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	surface	galvanisé // laqué
hauteur	3080 mm	couleur	bleu// RAL 5015
largeur	3130 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	1450 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue	surface de traverses	galvanisé // laqué
capacité	fût 20 x 200 litres	couleur du montant	bleu// RAL 5015
capacité de fûts en plastique (m	fût 20 x 200 litres	couleur traverse	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette chimie	fût 16 x 200 litres	exécution couleur	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette norme	fût 12 x 200 litres	livraison	livré monté
entreposage	vertical	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
aération	naturel	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
utilisation	unilatéral	Poids	1200 kg
Nombre de niveaux de stockage	2 pièce		

Accessoires

700173		Déchargement par grue/chariot élévateur

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite

510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm