KRAFTWERK®
Schraubstock

Backenbreite 150 mm, Spannweite 140 mm, Mit gehärteten und gerändelten Rohrgreifbacken, Mit Drehteller, Aus Stahl mit induktionsgehärteter Oberfläche

Artikelnummer: 240935



Schraubstock

- Backenbreite 150 mm
- Spannweite 140 mm
- Mit gehärteten und gerändelten Rohrgreifbacken
- Mit Drehteller
- Aus Stahl mit induktionsgehärteter Oberfläche

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Höhe	228 mm
Größe	150 mm	Breite	420 mm
Werkzeugtyp	Schraubstock	Rohrspannbacken angeschmiedet	ja
Backenbreite	150 mm	Material	Stahl
Spannweite	140 mm	Oberfläche	induktionsgehärtet
Drehteller	ja	Gewicht	15,3 kg