PAVOY
Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Ablageboden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 524152

PAVOY Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Farbe Platte	Buche
Tischtyp	Werkbank	Material Gestell	Stahl
Gestellform	4-Fußgestell	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Breite	1500 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	700 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Stärke Platte	40 mm	Ablageböden Anzahl	1 Stück
höhenverstellbar	nein	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden	Garantie	10 Jahre
Material Platte	Multiplex	Gewicht	58 kg
Oberfläche Platte	geölt		

Zubehör

524196		Abrollleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm
532190		Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm

656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau