## fetra
## Hydraulik-Stapler

Traglast 500 kg, Gabellänge 1150 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm, Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 88 mm, einfacher Mast

**Artikelnummer: 999257**

## fetra Hydraulik-Stapler

### Traglast 500 kg

Hydraulik-Stapler

- Traglast 500 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
- Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 88 mm
- Lastschwerpunkt 585 mm
- Bauhöhe 2010 mm
- Länge x Breite 1600 x 794 mm
- Gewicht 210 kg
- einfacher Mast
- mit Durchgreifschutz aus Gitter
- Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

- Hubgerüst aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- 2 Jahre Garantie

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hebegerät | Stapler | Mast Ausstattung | mit Durchgreifschutz aus Gitter |
| Staplertyp | Hydraulik-Stapler | Material Lenkrollen | Polyurethan |
| Traglast | 500 kg | Breite Lenkräder | 40 mm |
| Länge Gabel | 1150 mm | Durchmesser Lenkräder | 150 mm |
| Tragbreite | 540 mm | Material Gabelrollen | Nylon |
| Hubhöhe (max.) | 1500 mm | Breite Gabelrolle | 70 mm |
| Hubhöhe (min.) | 88 mm | Durchmesser Gabelrollen | 80 mm |
| Mast Ausführung | einfacher Mast | Material | Stahl |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch | Oberfläche Fahrgestell | pulverbeschichtet |
| Bedienung Fahrwerk | manuell | Oberfläche Hubgerüst | pulverbeschichtet |
| Höhe | 2010 mm | Farbe Fahrgestell | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Länge | 1600 mm | Farbe Hubgerüst | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Breite | 794 mm | Garantie | 2 Jahre |
| Hub je Pump | 20 mm | Gewicht | 210 kg |
| Lastschwerpunkt | 585 mm | | |