## RAPIDLIFT
## Etagenwagen

Traglast 120 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm, Gestell verchromt in RAL5017 Verkehrsblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung

**Artikelnummer: 400737**

## RAPIDLIFT Etagenwagen

### Traglast 120 kg

Etagenwagen

- Traglast 120 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm
- Höhe 860 mm
- Etage(n) gerade
- Gestell verchromt in RAL5017 Verkehrsblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transportgerät | Transportwagen | Etagenausrichtung | gerade |
| Wagentyp | Etagenwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenlänge | 750 mm | Bereifung | Vollgummi |
| Ladeflächenbreite | 480 mm | Durchmesser Rad | 100 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe | 860 mm | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | elektrisch leitend | nein |
| Etagenhöhen mm | 140/655 | klappbar | nein |
| Traglast | 120 kg | Radanordnung | rechteckig |
| Material Plattform | Stahlblech | Oberfläche | verchromt |
| Oberfläche Plattform | mit Gummibelag | Farbe | verkehrsblau // RAL5017 |
| Aufbauten | keine | Anlieferung | zerlegt |
| Material | Stahl | Schiebebügel Anzahl | 2 Stück |
| Euronorm | nein | Gewicht | 21 kg |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 215911 | | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 | | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 | | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 503397 | | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 154 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen, in grau |
| 505133 | | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 527618 | | Euronorm-Koffer, Höhe x Länge x Breite 130 x 400 x 300 mm, Inhalt 11 l, Mit Besteckeinsatz, Aus Polyethylen in blau, Mit Scharnierdeckel |
| 532084 | | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung |