fetra
transpalette

force 500 kg, fourche longueur x largeur 1115 x 153 mm, largeur de portée 526 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 65 x 70 mm

Numéro d'article: 999279

fetra Transpalette élévateur avec chariot à dossier

force 500 kg

transpalette

- force 500 kg
- fourche longueur x largeur 1115 x 153 mm
- largeur de portée 526 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 65 x 70 mm
- roulettes pivotantes avec freins
- hauteur de levage 830 mm / hauteur abaissée 85 mm
- châssis roulant en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- avec barre de poussée tubulaire
- commande de levage par pédale
- soupape d'abaissement commandable par levier
- avec soupape de protection anti-surcharge
- pistons chromé
- longueur x largeur 1550 x 687 mm

- poids 107 kg
- 2 années de garantie

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	longueur	1550 mm
type de chariot de levage	chariot élévateur mobile	largeur	687 mm
charge	500 kg	matériau	acier
largeur de portée	526 mm	surface de cadre	finition peinture époxy
longueur de fourche	1115 mm	surface de fourches	finition peinture époxy
largeur dents de fourche	153 mm	couleur de cadre	gris anthracite // RAL7016
commande de levage	manuel/hydraulique	couleur des fourches	gris anthracite // RAL7016
hauteur de levage (min.)	85 mm	couleur du plateau roulant	gris anthracite // RAL7016
hauteur de levage (max.)	830 mm	surface de plateau roulant	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	surface des pistons	chromé
largeur des roulettes pivotantes	40 mm	garantie	2 années
diamètre des roulettes pivotante	150 mm	fonction d'abaissement	soupape d'abaissement à commande par levier
matériau galets de fourche	nylon	Exécution du timon	avec barre de poussée tubulaire
Largeur de galet de fourche	65 mm	exécution levée	commande de levage par pédale
Diamètre de galets de fourche	70 mm	équipement hydraulique	avec soupape de protection anti-surcharge
galets de fourche	nylon	Poids	107 kg
équipement roue	roulettes pivotantes avec freins		

Cela s'adapte aussi ...

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge