GfS Tag-Alarm: die alternative Fluchttürüberwachung

GfS Tag-Alarm

Der Tag-Alarm ist ein kostengünstiges und einfach anzuschließendes Gerät zur Öffnungsüberwachung von Paniktüren im Verlauf von Rettungswegen.
Bei Begehung der Paniktür wird ein optischer (nicht bei batteriebetriebener Ausführung) und ein akustischer Alarm ausgelöst.
Alarmgerät beinhaltet Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfstellung.
Es sind zusätzlich über die Schlüsselschaltung die Funktionen „Einzelfreigabe" und „Dauerfreigabe" einstellbar.

Maße ohne Blitzleuchte (B x H x T):
12 cm x 22,5 cm x 6,8 cm
Maße mit Blitzleuchte (B x H x T):
12 cm x 33 cm x 6,8 cm
Farbe: eloxiertes Aluminiumgehäuse

GfS Tag-Alarm batteriebetrieben

Lieferumfang:
- 1x GfS Tag-Alarm (ohne Blitzleuchte)
- 1x 9 V-Blockbatterie
- 2x Schlüssel

Technische Daten:
- nur akustischer Alarm (Hupe: ca. 95 dB/1m)
- mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfschaltung
- LED rot/grün zur Zustandsanzeige
- Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie

Komponenten zur Erstmontage:
GfS Tag-Alarm batteriebetrieben + Kabel-Reed-Kontakt (wahlweise Aufschraub- oder Einlassmontage)
Einsatz von Funk-Reed-Kontakt nicht möglich

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Alarmgerät LC, batteriebetrieben	**GH7100**		-

Zur Überwachung mehrerer Türen und/oder Fenster erforderliches Zubehör auf Anfrage!

GfS Tag-Alarm mit Steckernetzteil oder integriertem Unterputz-Netzteil

Lieferumfang:
- 1x GfS Tag-Alarm
- 1x Stecker-Netzteil oder 1x Unterputz-Netzteil
- 2x Schlüssel

Technische Daten:
- visueller und akustischer Alarm (Hupe: ca. 95 dB/1m)
- mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfschaltung
- LED rot/grün zur Zustandsanzeige
- Gerät ist sofort einsatzbereit

Komponenten zur Erstmontage:
GfS Tag-Alarm (Stecker-Netzteil oder intergriertes Unterputz-Netzteil)

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Alarmgerät mit Steckernetzteil	**GH7000/..**		-
Alarmgerät mit integriertem Unterputz-Netzteil	**GH7300/..**		-

../01 vorgerichtet für Kabel Reed Kontakt
../02 vorgerichtet für Funk Reed Kontakt

Funk-Reed-Kontakt:

Technische Hinweise:

Funk-Reed-Türkontakt zur Aufschraubmontage. Kunststoffgehäuse, Sendemodul 868,3 MHz, Spannungsversorgung über 3 V-Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten), Kontakt als Schließer mit VDS-Zulassung. Reichweite bis zu 30 m.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Funk-Reed (kabellos)	**GH8302**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Kontaktart.

Kabel-Reed-Kontakte zur Öffnungsüberwachung:



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Einlass-Montage	**GH9301**		-



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Aufschraub-Montage	**GH9302**		-

e-Cover Handauslösetaster Abdeckung

Abdeckung für Handauslösetaster

- einfache Montage
- effektive Hemmschwelle gegen Missbrauch
- robustes Polycarbonat
- mit oder ohne integriertem Voralarm (90 dB)

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
ohne Öffnungsalarm	**GH9400**		-
mit Öffnungsalarm	**GH9401**		-