fetra
diable de manutention en aluminium

force 150 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm

Numéro d'article: 998695

fetra Diable de manutention en aluminium

Force 150 kg

diable de manutention en aluminium

- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1150 x 590 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en aluminium, soudé
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
type de diable de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
charge	150 kg	Diamètre de roue	260 mm

largeur de pelle	480 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	300 mm	poignée de sécurité	oui
fonction pelle	vissable/remplaçable	hauteur	1150 mm
matériau	aluminium	largeur	590 mm
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
rabattable	non	Poids	9 kg
patins pour escaliers	non		

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal