

## fetra Plattenroller

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 500 x 150 mm, Plattform aus Stahl mit Filzbelag, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Räder, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 119146



## fetra Plattenroller

### Traglast 500 kg

Plattenroller

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 500 x 150 mm
- Plattform aus Stahl mit Filzbelag
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Räder
- Rad Ø 250 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Rollertyp	Plattenroller	Bereifung	Vollgummi
Traglast	500 kg	Radlager	Rollenlager
Ladeflächenlänge	500 mm	Rad-Ø	250 mm

Ladeflächenbreite	150 mm	Höhe	250 mm
Material Plattform	Stahl	Breite	380 mm
Oberfläche Plattform	Filzbelag	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Lenkstange	nein	Gewicht	8,1 kg