

Rollcart Plattformwagen



Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1680 x 880 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Elastik-Bereifung



Artikelnummer: 158045

Rollcart Plattformwagen

Ladefläche offen

Plattformwagen




- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1680 x 880 mm
- Ladehöhe 305 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 305 x 1680 x 880 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Elastik-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	Elastik
Wagentyp	Plattformwagen	Radlager	Kugellager
Traglast	1200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladehöhe	305 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	1680 mm	Höhe	305 mm
Ladeflächenbreite	880 mm	Länge	1680 mm

Plattform Konstruktion	offen	Breite	880 mm
Aufbauten	keine	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
nestbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	0 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	54 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		

Zubehör

158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158408	•	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar