manhattan-products.com

3-Port USB 3.0 Typ-A Hub mit Card Reader

USB-A-Stecker auf drei USB-A-Buchsen und SD/MicroSD Card Reader, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz

Part No.: 164931

EAN-13: 0766623164931 | UPC: 766623164931

Card Reader und Multi-Port-Hub in einem

Dieser Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-A Hub mit Card Reader verdreifacht einen USB-A-Port zum Anschluss von Tastatur, Maus, USB-Drucker und vielem mehr. Der USB 3.2 Gen 1-Standard (vorher bekannt unter dem Namen USB 3.0) ermöglicht blitzschnelle Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s z. B. für externe Festplatten und USB-Sticks, ist aber auch abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Mobile Geräte lassen sich mit 5 V/1 A laden. Der integrierte Card Reader liest sowohl SD- als auch MicroSD-Karten zum komfortablen Verwalten von Bildern und anderen Dateien.

Konnektivität für unterwegs

Seine USB-Ports und Kartenslots bringt dieses Gerät in einem kompakten Gehäuse unter und kann dank Stromversorgung über USB auf ein Netzteil verzichten. Damit passt es bequem in jede Notebooktasche und beansprucht nur wenig Platz auf dem Schreibtisch. Durch Plug & Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit ist es überall sofort einsatzbereit.

Merkmale:

- Erweitert Ihr USB-A-Gerät um drei SuperSpeed USB-A-Ports (USB 3.2 Gen 1) und einen Card Reader
- Kompatibel mit Secure Digital (SD), Micro Secure Digital (MicroSD), MultiMediaCard (MMC) und Memory Stick; unterstützt automatische Kartenerkennung
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

- Abwärtskompatibel zu USB 2.0- und 1.1-Geräten
- Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
- Mit LED-Stromanzeige
- Plug&Play-Installation, Hot-Swap-fähig
- Plug&Play, Windows- und Mac-kompatibel
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Allgemein:
• Übertragungsraten: 12 Mbit/s / 480 Mbit/s / 5 Gbit/s
• Unterstützte Speicherkarten - SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD/ ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / MMC 4.1/ MMC 4.2 / Micro SD / micro SDHC / micro SDXC
• Strom-LED

Ports
• 3 x USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) USB-A
• 2 x Speicherkartenslots
• Bis zu 900 mA Strom oder entsprechend des Host-Ports

Physische Daten
• Abmessungen: 9,7 x 4,3 x 1,4 cm
• Gewicht: 45 g
• Integriertes USB-A-Kabel (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) USB-A-Kabel: 13,5 cm
• Gehäuse: Kunststoff

Systemvoraussetzungen:
• Mac oder PC mit USB-Port
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Mac OS 9 oder höher

Umgebungsbedingungen
• Betriebstemperatur: 0 – 40°C
• Lagertemperatur: -20 – 60°C
• Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 96%

Lieferumfang
• 3-Port USB 3.0 Typ-A Hub mit Card Reader
• Kurzanleitung

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

manhattan-products.com

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.