

Halogenlampe JDD 32x105mm, E27 220-240V 250W satiniert

Artikel-Nr. 12860

Lampenleistung: 250 W
Lampenspannung: 220 - 240 V
Lichtstrom: 3850 lm
Sockel: E27
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein
Durchmesser: 32 mm
Gesamtlänge: 105 mm
UV-Schutz: Nein
Brennstellung: beliebig
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: matt



Halogenlampe JDD 32x105mm Halogenlampe JDD mit Hüllkolben, E27, satiniert - ! Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich !

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:09

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.