



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form inkl. Dämmhülse zur Verhinderung von Tauwasserbildung, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275CO

Artikel 746 605



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	50
Rohraußendurchmesser	d	54
Z-Maß 1	Z1	44 mm
Z-Maß 2	Z2	38 mm
Länge 1	L1	84 mm
Länge 2	L2	78 mm
Länge 3	L3	60 mm
Höhe 1	H1	127 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275CO
Artikel 746 605**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	42 mm
Gewicht	1800 g	
Volumen	2486,4 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	