Hanselifter
Mobiler Elektro-Scherenhubtisch

Traglast 350 kg, Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm, Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Artikelnummer: 520990

Hanselifter Scherenhubtisch

Traglast 350 kg

Mobiler Elektro-Scherenhubtisch

- Traglast 350 kg
- Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Hubausführung elektrisch
- Hubgeschwindigkeit mit Last 90 mm/s, ohne Last 110 mm/s
- Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
- mit integriertem Ladegerät
- mit Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Länge x Breite 1180 x 500 mm

- Gewicht 142 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Material Rollen	Polyurethan
Traglast	350 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Länge Plattform	910 mm	Länge	1180 mm
Breite Plattform	500 mm	Breite	500 mm
Hubhöhe (min.)	370 mm	Wiegefunktion	nein
Hubhöhe (max.)	1300 mm	Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
Griffhöhe	920 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Hubgeschwindigkeit mit Last	90 mm/s	Farbe Plattform	blau // RAL5012
Hubgeschwindigkeit ohne Last	110 mm/s	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Scheren Ausführung	Doppelschere	Farbe Schere	schwarz
Bedienung Hub	elektrisch	WEEE-Registrierungsnummer	DE44935883
Bedienung Fahrwerk	manuell	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Griff	Schiebebügel	Marke laut EAR-Register	Hanselifter
Material	Stahl	Ladegerät	24 V/8 A
Material Plattform	Stahl	Gewicht	142 kg

Dazu passt auch ...

147738		PE-Paletten-Aufsatzwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 600 x 400 mm
521526		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 50er Kern, Abroller aus Metall in rot
526741		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung