Moravia
Anfahrschutz
BLACK BULL

Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite 1200 x 160 mm, Schenkellänge 160 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, zum Aufdübeln

Artikelnummer: 523856

Moravia Anfahrschutz BLACK BULL

sicherer Schutz vor Stoßschäden

Anfahrschutz

- Für den Innenbereich geeignet
- Winkelprofil
- Höhe x Breite 1200 x 160 mm
- Wandstärke 6 mm
- Schenkellänge 160 mm
- Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
- zum Aufdübeln
- nach ASR A1.3 gekennzeichnet
- erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Profil	Winkelprofil
Sicherheitsausstattung	Anfahrschutz	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Rammschutztyp	Anfahrschutz	Material	Stahl

Einsatzort	Innenbereich	Oberfläche Rammschutz	kunststoffbeschichtet
Höhe	1200 mm	Farbe Rammschutz	gelb/schwarz
Breite	160 mm	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Schenkellänge	160 mm	Zertifizierung DGUV	erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Wandstärke	6 mm	Gewicht	22 kg

Zubehör

523859		Spezialdübel für Anfahrschutz, Ausgestattet mit Schrauben

Dazu passt auch ...

141906		Leitbord, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Aufdübeln
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
369033		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in blau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
504402		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster elastisch, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm