fetra
diable pour bouteilles

force 150 kg, pour 2x40/50 l bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage air

Numéro d'article: 118571

fetra Diable pour bouteilles

Force 150 kg

diable pour bouteilles

- force 150 kg
- pour 2x40/50 l bouteilles
- hauteur x largeur 1300 x 830 mm
- convient pour bouteilles de Ø 229 mm
- avec carquois porte-baguettes de soudage sur les deux lisses
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 400 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
type de diable de manutention	diable pour bouteilles	Diamètre de roue	400 mm
charge	150 kg	équipement diable	carquois porte-baguettes de soudage sur les deux lisses
capacité	2x40/50 l	poignée de sécurité	oui
pour diamètre de bouteille	229 mm	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
matériau	acier	hauteur	1300 mm
matériau de finition	soudé	largeur	830 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
pneumatique	air	garantie	10 années
matériau de jante	tôle d'acier	Poids	20 kg

Accessoires

119196		roue, diamètre x largeur 400 x 100 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119198		roue, diamètre x largeur 400 x 100 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal