Krause
Montagetreppe

Podest Höhe x Breite x Tiefe 400 x 520 x 305 mm, 2 Gitterroststufen (inkl. Podest), Aus Aluminium

Artikelnummer: 203431

Krause Montage-Treppe

universell einsetzbar

Montagetreppe

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 400 x 520 x 305 mm
- Aufstieg einseitig
- 2 Gitterroststufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 240 mm
- Höhe x Breite 400 x 680 mm
- Aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Belastbar bis 150 kg

- Gewicht 5,4 kg
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Montagetreppe	Tiefe	630 mm
Material	Aluminium	belastbar bis	150 kg
Nutzung	einseitig	klappbar	nein
Höhe Podest	400 mm	fahrbar	nein
Breite Podest	520 mm	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Tiefe Podest	305 mm	Sicherheitsbügel	nein
Tiefe Stufen	240 mm	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Stufen-/Sprossentyp	Gitterroststufen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Höhe	400 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	680 mm	Gewicht	5,4 kg

Zubehör

203439		Höhenverstellbare Fußplatte für Montagetreppe, mit Gummiauflage, Höhenverstellung 60 mm

Dazu passt auch ...

213054		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217108		Cutter, mit automatischem Klingenrückzug, Klingenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss