## Kärcher
# Saugschlauch für Nass-/Trockensauger

Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm, mit Krümmer und C40-Clip-Anschluss

**Artikelnummer: 119517**

Saugschlauch für Nass-/Trockensauger

- Schlauchlänge 4 m
- Nennweite 40 mm
- mit Krümmer und C40-Clip-Anschluss
- Höhe x Länge x Breite 65 x 500 x 500 mm

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reinigungstyp | Zubehör | Schlauch/Rohr Ausstattung | Krümmer, C40-Clip-Anschluss |
| für Reinigungsgerät | Nass-/Trockensauger | Höhe | 65 mm |
| Schlauchlänge | 4 m | Länge | 500 mm |
| antistatisch | nein | Breite | 500 mm |
| Nennweite | 40 mm | Gewicht | 1,637 kg |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 119312 | | Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119314 | | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1200 W, Luftmenge 2x3360 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm |
| 119317 | | Nass-/Trockensauger, Leistung 3x1200 W, Luftmenge 3x3660 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm |
| 119319 | | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119321 | | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119322 | | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119323 | | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119324 | | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |