RAPIDLIFT
Transportroller

Traglast 3000 kg, Ladefläche Länge x Breite 330 x 220 mm, Plattform mit Gummibelag, Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange, 4 Bockrollen

Artikelnummer: 141806

RAPIDLIFT Schwerlast-Transportroller

Traglast 3000 kg

Transportroller

- Traglast 3000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 330 x 220 mm
- Tragplatte Länge x Breite 330 x 220 mm
- Plattform mit Gummibelag
- Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Bockrollen
- Rad Ø 85 mm
- mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
- Naben mit Kugellager

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Felge	Nylon
Rollertyp	Transportroller	Radlager	Kugellager
Traglast	3000 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Bockrollen
Länge Tragplatte	330 mm	Durchmesser Rad	85 mm
Breite Tragplatte	220 mm	Radbreite	85 mm
Ladeflächenlänge	330 mm	Höhe	100 mm
Ladeflächenbreite	220 mm	Länge	400 mm

Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Breite	228 mm
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	blutorange // RAL2002
Lenkstange	nein	Gewicht	9,5 kg
Bereifung	Nylon		

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße