PAVOY
Schließfachschrank
Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm, Mit 6 Fächern, Aufteilung 3x2, Fachbreite 400 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Füße, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 523216

PAVOY Schließfachschrank Basis

Schließfachschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
- Mit 6 Fächern, Aufteilung 3x2
- Fachbreite 400 mm
- Fach Höhe x Breite x Tiefe 820 x 320 x 470 mm
- Flügeltür
- Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Füße
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Material Verarbeitung	verschweißt
Schranktyp	Schließfachschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1850 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1200 mm	Fachhöhe (li.)	820 mm
Tiefe	500 mm	Fachbreite (li.)	320 mm
Schrank Ausstattung	Fächer	Fachtiefe (li.)	470 mm
Fächer	6 Stück	Farbe Boden	Korpusfarbe
Aufteilung Fächer	3x2	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Fachhöhe	820 mm	Türtyp	Flügeltür
Fachbreite	400 mm	Türkonstruktion	einwandig
Unterbau	Füße	Zertifizierung	GS // TÜV
abschließbar	ja	Garantie	10 Jahre
Schließsystem	Zylinderschloss	Tür Ausführung	Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Material	Stahlblech	Gewicht	68 kg

Dazu passt auch ...

100889		Schließfachschrank, Höhe x Breite x Tiefe 855 x 600 x 500 mm, Mit 4 Fächern, Aufteilung 2x2, Fachbreite 300 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
222660		Allzweckreiniger, Flasche mit 5 l Inhalt, für alle abwaschbaren Oberflächen, entfernt Fett und Schmutz, Geruch Zitrone, Farbe gelb
222831		Papierhandtuch, Tuch mit Zickzack-Falzung, Papiertuchmaße 240 x 210 mm, Papierqualität Recyclingtissue, 2-lagig, aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß, 237 Tücher, Papier unperforiert
501182		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau
504280		Bahnhofsuhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
527245		Klapprahmen, Höhe x Breite 450 x 624 mm, Format DIN A2, Rahmen aus Aluminium, Ecken auf Gehrung, Profilstärke 25 mm