StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Mini Adaptateur USB Bluetooth® 4.0 - Mini Dongle Sans Fil EDR Classe 1 - 50m

StarTech ID: USBBT1EDR4

Le dongle USB vers Mini Bluetooth® de catégorie 1 USBBT1EDR4 vous permet d'ajouter des capacités sans fil Bluetooth à un ordinateur portable ou de bureau via USB, avec la prise en charge de distances de transfert pouvant atteindre 50 m.

Conforme à la norme Bluetooth 4.0 LE +EDR, cet adaptateur USB Bluetooth offre des vitesses de transfert jusqu'à 3 Mb/s et une faible consommation d'énergie. Ce transmetteur Bluetooth Smart Ready représente un moyen efficace de connecter la gamme de plus en plus étendue de périphériques Bluetooth Smart sur le marché, dont les derniers smartphones et tablettes Apple® et Android™. La norme Bluetooth v4.0 comprend également une sécurité accrue pour tous les transferts utilisant le chiffrement AES 128 bits.

Appareil portable pratique, cet adaptateur ultra-compact est discret lorsqu'il est connecté à votre ordinateur portable; vous n'aurez donc pas à le retirer à chaque fois que vous rangez votre ordinateur dans son sac ou sa housse de transport. Il est également rétrocompatible avec les normes Bluetooth antérieures (v3.0, 2.0, 1.2 et 1.1) pour garantir la connectivité avec tous vos appareils Bluetooth.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Permet de brancher des périphériques Bluetooth, comme un clavier, une souris ou un Smartphone à votre ordinateur
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant des appareils Bluetooth (comme un clavier et une souris) plutôt que des appareils classiques avec fil
- Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à distance/sécuritaire
- Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de travail

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Features

- Transmetteur Bluetooth Smart Ready conforme à Bluetooth® 4.0 LE
- Appareil de catégorie 1 avec portée effective de 50 m
- Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate (EDR) avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s
- Faible consommation d'énergie
- Format ultra-compact
- Rétrocompatible avec les appareils Bluetooth v3.0, 2.0, 1.2 et 1.1
- Indicateur à DEL d'alimentation/de liaison/de mise en veille

Technical Specifications

Warranty	2 Years
ID du chipset	CSR - CSR8510A06
Normes de l'industrie	Bluetooth v4.0, v3.0, EDR
Type de bus	USB 2.0
Types de connecteur	1 - Classe Bluetooth 1.0
Types de connecteur	1 - USB A (4 pin) Mâle
Distance max.	50 m / 165 ft
Fréquence	2.402-2.48GHz ISM Band
Vitesse max. de transfert de données	3 Mb/s
Modulation	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.x, 9.x
Couleur	Noir
Hauteur du produit	8 mm [0.3 in]
Largeur du produit	14.4 mm [0.6 in]
Longueur du produit	21.9 mm [0.9 in]
Poids du produit	2 g [0.1 oz]
Type de boîtier	Plastique
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/veille/liaison
Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Humidité	Humidité relative de 0~75 %
Température de fonctionnement	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Poids brut	100 g [3.5 oz]
Poids brut	75 g [2.6 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Bluetooth USB
Inclus dans le paquet	1 - DVD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

works with Windows 8